

自在型ストレーナー（Y形）

見やすく、メンテナンスが
容易なストレーナー

呼び径：15～100mm

スクリーンメッシュサイズは、
下段の「メッシュのラインナップ」をご覧ください。ASAHITMAVならではの耐食性・耐薬品性に加え、
内部の見やすさやメンテナンス性の高さから、
長くご使用いただけるストレーナーに
なっています。

特長 1

耐食性、耐薬品性、
耐摩耗性に優れた
材質

特長 2

内部の液体の流れが
確認できる透明な
ボディ

特長 3

スクリーンの清掃、交換
時の分解、組み立てなど
のメンテナンスが容易

型 番

駆動	型式	タイプ	ボディ材質	シール材質	接続／規格	規格	呼び径
V	YS	*	U	*	*	*	***
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
手動弁	自在型 ストレーナー	2U 20メッシュ 3U 30メッシュ 4U 40メッシュ 5U 50メッシュ 6U 60メッシュ	U-PVC	E EPDM V FKM	S ソケット形 N ねじ込み形 F フランジ形	J JIS D DIN A ANSI 1 JIS 10K 5 JIS 5K	015 15mm } 100 100mm

メッシュのラインナップ

スクリーンの材質は、PVCに加え、
特別仕様のSUS（ステンレス）も
お選びいただくことが可能です。※SUS製スクリーンは、すべて特注品となり、製造にお時間
をいただく場合がございます。別途お問い合わせください。

メッシュサイズ	10	20	30	40	50	60	80	100
PVC (●はPVDC)	—	○	○	○	●	●	—	—
SUS	○	○	○	○	—	○	○	○

※メッシュの標準サイズは、40となります。
※材質PVDCの50メッシュと60メッシュは、PVCの20メッシュとの組み合わせになります。
※材質SUSの80メッシュと100メッシュは、PVCの20メッシュとの組み合わせになります。
※PVCスクリーンの色は白色ですが、60メッシュのみ黒色となります。


自在型ストレーナー(Y形)のメンテナンスを容易にする ASAHI AV™ ならではの設計

自在型ストレーナー (Y形) を分解した様子




自在型ストレーナー(Y形)は、分解ができます。
容易にメンテナンス・洗浄が可能です。

通常品(標準仕様)



オプション品(ドレン受口付仕様)



分解せずにスクリーンに溜まったゴミを排出できる
ドレン受口をオプションで用意しています。

(15mm～50mmのみ)


※ 該当部品の後付けも可能です (セット部品としてご用意できます)

スクリーン耐性がアップ!

2022年に製品をアップデート! 従来品に比べてスクリーンの
耐久性が、大幅にアップしました!

アップデートによるメリット

- ・引張破断ひずみが大幅に向上したことで、経年劣化によるスクリーン破損リスクを低減
- ・スクリーン組成再設計により、酸化劣化への耐性が向上



ご使用上の注意

- ※ 直射日光を避け、屋内に保管してください。また、高温になる場所での保管もさけてください。
- ※ 本製品は流れ方向に注意して配管してください。本体に矢印で表示しています。
- ※ スクリーンの清掃は、定期的に行ってください。清掃時のスクリーンの取り扱いには十分ご注意ください。
- ※ 直射日光があたらないように配管してください。
- ※ 過酸化水素水 (H₂O₂)、次亜塩素酸ソーダ (NaClO) などの酸化性液体は、酸化によりストレーナー内部に圧力異常上昇を起こす恐れがあり、万一バルブが破損に至った場合、破片が飛散する爆発的なものになりますので大変危険です。
- ※ 自在型ストレーナー(Y形)は、コーナー部に内圧変動による繰り返し応力の影響を受けやすい構造となっております。従いまして、脈動等 (エアーハンマ、ウォーターハンマを含む) の発生するラインでは、破損事故の恐れがありますので、配管上での対策をお願いします。また、1か月を目安に定期的な点検をお願いいたします。
- ※ 配管ラインが鋼管の場合、内圧変動等の応力の影響が自在型ストレーナー(Y形)のみに及ぼされますので、ご注意ください。

本製品の詳細情報は、HP・カタログをご確認ください。

Q 旭有機材 ストレーナー 検索

■ 製品のお問い合わせ先は、こちら

- ☐ 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西四丁目17番地1 KDX札幌北口ビル8階
電話:(011)746-7710 Fax:(011)746-7714
- ☐ 東京営業所 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目24番6号 上野フロンティアタワー21階
電話:(03) 5826-8829 Fax:(03) 3834-7592
- ☐ 名古屋営業所 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1丁目4-16 KDX名古屋日銀前ビル4F
電話:(052)222-8533 Fax:(052)222-8233

- ☐ 大阪営業所 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町4丁目5番9号 井門瓦町ビル7F
電話:(06)4707-1080 Fax:(06)4707-1088
- ☐ 福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-8-13 博多駅南Rビル8F
電話:(092)413-8700 Fax:(092)413-8722